

Garant**Parallelbankschroef Met draaiplaat, Bekbreedte: 140mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	967120 140
GTIN	4045197612571
Artikelklasse	91J

Omschrijving**Uitvoering:**

Geheel van staal, matrijsgesmeed – gegarandeerd onbreekbaar.

Voorwaarts openend. Met pijpklembekken onder de normale bekken. Krachtige, CNC-bewerkte precisiespindel met gewalste schroefdraad. Spindel en geleidebanen zijn beschermd tegen vervuiling. Groot, gehard aambeeldvlak voor richt- en stuikwerk. Tweevoudig nastelbare geleiding.

Met massieve spanbekken met gehard oppervlak (niet verwisselbaar).

Voordeel:

- **Knevel met valbeveiliging aan beide zijden – geen hinderlijke geluidsontwikkeling.**
- **Snel openen resp. sluiten dankzij grote draadspoed aan spindel.**
- **Verwisselbare knevel.**
- **Reliëfgedrukte openingsbreedteschaal.**

Levering:

Inclusief bevestigingsmateriaal voor montage op de werkbank.

Opmerking:

Voor bijpassend hoogteverstelapparaat zie nr. 967520.

Technische beschrijving

Openingsrichting	voorwaarts openend
Materiaal	Staal matrijsgesmeed

Bekbreedte	140 mm
verwisselbare bekken	nee
Producttype	PARALLEL-SCHRAUBSTOCK

Accessoires

Bankschroef-onderplaat, bamboe Maat 300X250	967328 300X250
Bankschroef-onderplaat	967330
Draaiplaat, los Geschikt voor bankschroef maat 140	967140 140
Spansysteem met beweegbare bek Bekbreedte 140 mm	967150 140