

BROCKHAUS | HEUER

Parallelbankschroef 'Heuer-Front' met draaiplaat, Bekbreedte: 120mm**Bestelgegevens**

Bestelnummer	967370 120
GTIN	2050002047723
Artikelklasse	93Q

Omschrijving**Uitvoering:**

Geheel van gesmeed staal – gegarandeerd onbreekbaar.

Voorwaarts openend. Met aangesmede pijpklembekken onder de normale bekken. Sterke spindel met **dubbele trapeziums Schroefdraad** om de bekken snel te kunnen openen en sluiten. Verzinkte spindelsleutel met geklonken stalen borgringen. Spindel en geleidebanen beschermd tegen vervuiling. Nastelbare, tweezijdige prismageleiding.

Met versterkt aambeeldvlak voor richt- en stuikwerk.

Geribbelde spanbekken met zorgvuldig gehard oppervlak; niet verwisselbaar.

Draaiplaat 360° traploos draaibaar en in elke positie goed vast te zetten.

Levering:

Inclusief bevestigingsbouten voor montage op het werkblad.

Kleur:

Blauwe hamerslaglak, **poedercoating**.

Technische beschrijving

Openingsrichting	voorwaarts openend
Materiaal	Staal matrijsgesmeed
Bekbreedte	120 mm
Serie	Heuer Front

verwisselbare bekken	nee
Producttype	PARALLEL-SCHRAUBSTOCK

Accessoires

Magnetische bankschroefbekken, paaraluminium, geprofileerd Bekbreedte 120 mm	967722 120
Magnetische bankschroefbekken, paaraluminium + kunstvezel, glad Bekbreedte 120 mm	967724 120
Lichtmetalen bankschroefbekken, paar, met klemveren Bekbreedte 120 mm	967711 120
Bankschroef-onderplaat, bamboe Maat 300X250	967328 300X250
Magnetische bankschroefbekken, paaraluminium, prisma Bekbreedte 120 mm	967723 120
Bankschroef-onderplaat	967330