


Garant**Gereedschapsdrager voor geperforeerde wand, Voor gereedschapsschachten: SK40****Bestelgegevens**

Bestelnummer	970670 SK40
GTIN	4045197518927
Artikelklasse	91L

Omschrijving**OPMERKING: kleurkeuze mogelijk****Uitvoering:**

Plaatstaal met GARANT-gereedschapsopnames van kunststof.

T.b.v. :Inhaakbaar in geperforeerde wanden \square 9x9 mm in raster van 37 mm.**Kleur:**Lichtgrijs, RAL 7035, **poedercoating.**

Kleuren: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Hoogte: 125 mm

Breedte: 475 mm

Diepte: 200 mm

Aantal gereedschapsopnames: 9

Hartafstand A: 85 mm

Technische beschrijving

voor gereedschapsschachten	SK 40
Diepte	200 mm
Hartafstand A	85 mm
Hoogte	125 mm

Aantal gereedschapsopnames	9
Breedte	475 mm
Toepassingsgebied	CNC-stelling
Materiaaldikte	1,5 mm
Kleuren	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Producttype	Gereedschapshouder

Accessoires

Kunststof inzetstuk Type SK40	947390 SK40
-------------------------------	-------------