


Garant**Gereedschapsdrager voor geperforeerde wand, Voor gereedschapsschachten: HSK40****Bestelgegevens**

Bestelnummer	970670 HSK40
GTIN	4045197519009
Artikelklasse	91L

Omschrijving**OPMERKING: kleurkeuze mogelijk****Uitvoering:**

Plaatstaal met GARANT-gereedschapsopnames van kunststof.

T.b.v. :

Inhaakbaar in geperforeerde wanden □ 9×9 mm in raster van 37 mm.

Kleur:Lichtgrijs, RAL 7035, **poedercoating.**

Kleuren: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Hoogte: 125 mm

Breedte: 475 mm

Diepte: 200 mm

Aantal gereedschapsopnames: 17

Hartafstand A: 56 mm

Technische beschrijving

Diepte	200 mm
Hoogte	125 mm
Aantal gereedschapsopnames	17
Hartafstand A	56 mm

Breedte	475 mm
voor gereedschapsschachten	HSK 40
Toepassingsgebied	CNC-stelling
Materiaaldikte	1,5 mm
Kleuren	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Producttype	Gereedschapshouder

Accessoires

Kunststof inzetstuk Type HSK40	947390 HSK40
--------------------------------	--------------