

HOLEX**Schuurvlies-klitschijf, Ø 115 mm, Korrelvergelijking: 180****Bestelgegevens**

Bestelnummer	GG5694 180
GTIN	4045197575173
Artikelklasse	GGN

Omschrijving**Uitvoering:**

Vlies-klitslijpschijven met vernaalde weefsel drager voor goede klit hechting. Met uitneembare centreerkern voor een exactere positionering en hechting van de schijf op de steunschijf (ca. 50% gereduceerd trillingsniveau met klitsteunschijf nr. 566965). Voldoet aan 566940.

Norm:

Vlies-klitschijf met uitneembare centreerkern (als 566940; 566950).

Toepassing:

Op haakse slijpers met klitsteunschijf nr. 566960 resp. 566965. Voor het finishen, matteren, gladmaken met duidelijke ruwdieptevermindering en voor lichte reinigings- (bijv. verwijderen van aanloopkleuren) en afbraamwerkzaamheden.

Inhoud:

80 Schijven / verpakking.

Opmerking:

Voor klitslijpschijven voor voorslijpen zie nr. 567705 e.v. Uitgifte alleen in verpakkingset, geen losse uitgifte! Bestelinformatie: 1 Set = 1

Technische beschrijving

Kleur	rood
Uitvoering	A medium

Fijnheidsgraad	middel
Korrelvergelijking	180
Schijf-Ø	115 mm
Inhoud	80
Slijpmiddelaanduiding	A
IJzer-, zwavel- en chloorgehalte	< 0,1 %
Productnaamattribuut	Ø 115 mm
Maximale omtreksnelheid	40 m/s
Producttype	Schuurvlies

Gebruikersgegevens

	Geschiktheid	V _c	ISO-code
Alu Mg	geschikt		
Staal < 900 N/mm ²	geschikt		
Staal < 1400 N/mm ²	geschikt		
Staal < 55 HRC	geschikt		
Staal < 60 HRC	geschikt		
Staal < 67 HRC	geschikt		
RVS	geschikt		
Ti	geschikt		
GG(G)	geschikt		
CuZn	geschikt		
Kunststof, GFK	geschikt		
Hout	geschikt		
Lakken	geschikt		
Uni	geschikt		
nat maximaal	beperkt geschikt		
droog	geschikt		

Accessoires

Schuurvlies-klitschijf, Ø 115 mm, Korrelvergelijking: 180

566940 180