

**HOLEX****Schuurvlies-klitschijf, Ø 115 mm, Korrelvergelijking: 280****Bestelgegevens**

Bestelnummer	GG5694 280
GTIN	4045197575180
Artikelklasse	GGN

**Omschrijving****Uitvoering:**

Vlies-klitslijpschijven met vernaalde weefseldrager voor goede klit hechting. Met uitneembare centreerkern voor een exactere positionering en hechting van de schijf op de steunschijf (ca. 50% gereduceerd trillingsniveau met klitsteunschijf nr. 566965). Voldoet aan 566940.

**Norm:**

Vlies-klitschijf met uitneembare centreerkern (als 566940; 566950).

**Toepassing:**

Op haakse slijpers met klitsteunschijf nr. 566960 resp. 566965. Voor het finishen, matteren, gladmaken met duidelijke ruwdieptevermindering en voor lichte reinigings- (bijv. verwijderen van aanloopkleuren) en afbraamwerkzaamheden.

**Inhoud:**

80 Schijven / verpakking.

**Opmerking:**

Voor klitslijpschijven voor voorslijpen zie nr. 567705 e.v. Uitgifte alleen in verpakkingset, geen losse uitgifte! Bestelinformatie: 1 Set = 1

**Technische beschrijving**

Schijf-Ø	115 mm
Uitvoering	A very fine

Fijnheidsgraad	fijn
Kleur	blauw
Korrelvergelijking	280
Inhoud	80
Slijpmiddelaanduiding	A
IJzer-, zwavel- en chloorgehalte	< 0,1 %
Productnaamattribuut	Ø 115 mm
Maximale omtreksnelheid	40 m/s
Producttype	Schuurvlies

## Gebruikersgegevens

	Geschiktheid	V <sub>c</sub>	ISO-code
Alu Mg	geschikt		
Staal < 900 N/mm <sup>2</sup>	geschikt		
Staal < 1400 N/mm <sup>2</sup>	geschikt		
Staal < 55 HRC	geschikt		
Staal < 60 HRC	geschikt		
Staal < 67 HRC	geschikt		
RVS	geschikt		
Ti	geschikt		
GG(G)	geschikt		
CuZn	geschikt		
Kunststof, GFK	geschikt		
Hout	geschikt		
Lakken	geschikt		
Uni	geschikt		
nat maximaal	beperkt geschikt		
droog	geschikt		

---

## Accessoires

Schuurvlies-klitschijf, Ø 115 mm, Korrelvergelijking: 280

566940 280