

Breedvak-aanbouwstelling, Diepte 500 mm, Hoogte / legbordbreedte: 2000/1500mm



Bestelgegevens

Bestelnummer	990755 2000/1500
GTIN	4004514214942
Artikelklasse	96P

Omschrijving

Uitvoering:

Verzinkte T-profiel frames. Met 19-mm-spaanplaat legborden. Opslagniveaus verstelbaar in een raster van 25 mm. Eenvoudig ingehaakte draagbalken maken snel opbouwen mogelijk. Maximale **vakbelasting**: 400 kg. **Totale veldbelasting**: bij hoogte 2000 mm 1200 kg, bij 2500 mm 1600 kg, bij 3000 mm 2000 kg.

Omschrijving:

Opbouwmaten:

Basisstelling: nominale lengte + 60 mm

Aanbouwstelling: nominale lengte + 6 mm

Framediepte totaal: nominale diepte + 37 mm

Hoogte van de liggers: 65 mm

Opmerking:

- **Afhankelijk van de legbordbreedte worden de legborden gesegmenteerd geplaatst. Segmenten: 750 mm en 1000 mm.**
- **Vloer- en wandbevestiging worden niet meegeleverd. Geschikte vloerbevestiging nr. 990854.**
- **Breedvakstellingen WS 2000 zijn compatibel met de legbordstellingen nr. 990500 – 990554, waarbij ook andere afmetingen en componenten kunnen worden opgenomen.**

Graag geven wij u een overzicht van de andere mogelijkheden. Als u meer informatie wenst, kunt u contact met ons opnemen.

- **De vrije kniklengte (K) mag niet meer dan 600 mm bedragen. De toegestane veldbelasting moet worden verlaagd met het gewicht van dit legbord.**
- **Om logistieke redenen vindt de levering in losse delen plaats. Aflevering zonder montage.**

Technische beschrijving

Klantmontage	ja
Stellingopbouw	Aanbouwstelling
Opbouwmaat aanbouwstelling breedte	1506 mm
Breedte	1506 mm
Aantal opslagniveaus	3
Legbord diepte	500 mm
Legbord breedte	1500 mm
Hoogte	2000 mm
Materiaal opslagniveau	Spaanplaat
Diepte	537 mm
Stellingdiepte	500 mm
Stellingbreedte	1500 mm
Stellinghoogte	2000 mm
Vakbelasting	400 kg
Maximale veldbelasting	1200 kg
Werkbank/tafel draagvermogen - maximale vlakverdeelde vakbelasting (op hout)	400 kg
Bladdikte	19 mm
Liggerhoogte	65 mm
Hoogteverstelling in raster	25 mm
Montage-uitvoering	Inhaakstelling
Materiaal	verzinkt
Productnaamattribuut	Diepte 500 mm

Producttype

Breedvakstelling

Accessoires

Spaanplaat-opslagniveau Diepte 500 mm

990810 500