



## Veiligheidskast Q-Pegasus type 90, Breedte: 900mm



### Bestelgegevens

Bestelnummer	981015 900
GTIN	2050001709738
Artikelklasse	96G

### Omschrijving

#### Uitvoering:

Plaatstalen kastbehuizing met geïntegreerd deurvastzetsysteem, binnenzijde met chemisch resistent oppervlak.

- **Bevestiging van legborden in raster van 32 mm.**
- **Bodemopvangbak (volgens StawaR).**
- **Met luchtafvoeraansluiting (NW 75).**
- **Inclusief deurvastzetsysteem.**
- **Afsluitbaar met halve profielcilinder, integratie in de sluitinstallatie van het bedrijf mogelijk. Niet compatibel met Hoffmann-sluitsysteem.**
- **Met 4 afstelhulpen voor het compenseren van oneffenheden in de vloer.**

Met **AGT** (asynchroon gekoppelde deuraandrijving), **TSA** (automatische deursluiting) met optisch en akoestisch waarschuwingssignaal vóór automatische deursluiting. Met 2 deuren

#### Toepassing:

Volgens de voorschriften bewaren van ontvlambare gevaarlijke stoffen in werkruimtes.

#### Norm:

DIN EN 14470-1, Typgeprüft (Brandkammergetestet), **90 Minuten feuerbeständig (nach höchster Brandschutzstufe der TRGS 510 Anlage 3).**

#### Levering:

Kast met 3 legborden, geperforeerde plaat en bodemopvangbak met kunststof bekleed en sokkelplint, 1 serviceboekje.

**Kleur:**

Kastbehuizing antracietgrijs, RAL7016, deuren **signaalblauw, RAL5005**.

**Opmerking:**

Veiligheidskasten moeten regelmatig (jaarlijks) door een bevoegde persoon op deskundige wijze worden onderhouden en op goed functioneren worden gecontroleerd.

---

**Technische beschrijving**

Aantal legborden	3
Aantal bodemopvangbakken	1
Nuttige hoogte	1647 mm
Volume bodemopvangbak	23 l
Belastbaarheid legbord	75 kg
Gewicht	368 kg
Diepte	615 mm
Breedte	893 mm
Aantal geperforeerde platen	1
Nuttige diepte	522 mm
Nuttige breedte	750 mm
Hoogte	1953 mm
Hoogteverstelling in raster	32 mm
Kleuren	Romp RAL 7016, fronten RAL 7035, 1004, 3020, 5010, 5005, 6011, 9010, 9006
Brandwerendheid	90 min
Producttype	Veiligheidskast