



Opvangbak voor vaten van 60 l met rooster PE, Aantal vaten×vatinhoud (l) / Type: 2X60



Bestelgegevens

Bestelnummer	981370 2X60
GTIN	4250101102240
Artikelklasse	96V

Omschrijving

Uitvoering:

Polyethyleen (PE) – licht, weerbestendig, robuust. Conische uitvoering: opzetvlak op het rooster is groter dan op de bodem van de bak. Door het gebruik van een rooster kunnen ook 2 vaten worden opgeslagen.

Toepassing:

Zonder sokkelvoeten – voor directe plaatsing op de vloer of europallet. Gr. type F: met 4 sokkelvoeten (onderschuifhoogte 100 mm) – voor transport binnen het bedrijf met hefwagen / vorkheftruck.

Opslag van brandbare media niet toegestaan (geldt voor Duitsland).

Norm:

Allgemeine Bauaufsichtliche Zulassung des DIBt, Berlin und Übereinstimmungserklärung (ÜHP).

Opmerking:

Vatenbok voor vaten van 60 l vindt u onder nr. 981490.

Technische beschrijving

Opvangvolume	60 l
--------------	------

Hoogte	235 mm
Vatinhoud	60 l
Breedte	725 mm
Diepte	525 mm
Aantal vaten	2
Belastbaarheid	150 kg
Opbergen	Opslag van bijtende stoffen toegestaan
Opbergen	Opslag van ontvlambare stoffen verboden
Opbergen	Opslag gevaarklasse voor water 1-3
Opbergen	Opslag van stoffen die schadelijk zijn voor het milieu
Producttype	Opvangbak