

Opvangbak voor vaten van 200 l gelakt, met wielen, Aantal vaten×vatinhoud (l): 1X200



Bestelgegevens

Bestelnummer	981265 1X200
GTIN	2050002050754
Artikelklasse	96U

Omschrijving

OPMERKING: kleurkeuze mogelijk

Uitvoering:

Met telkens 2 zwenk- en bokwielen van polyamide (Ø 180 mm). 1 zwenkwiel met vastzetter. Met duwbeugel en verzinkt rooster. **Met bevestigingsbandvoorziening.**

Gelakt.

Toepassing:

Voor het veilig binnen het bedrijf transporteren van vaten van 200 l. **Voor ontvlambare vloeistoffen** van de GHS-categorieën 1-3 en **vloeistoffen die schadelijk zijn voor water** van de GHS-categorieën 1-4.

Norm:

Übereinstimmungserklärung (ÜHP) gemäß Bauregelliste nach Richtlinie der StawaR (Stahlwannenrichtlinie).

Kleur:

Standaard lichtblauw, RAL 5012.

Opmerking:

Vatenbokken en oplegrollen voor vaten van 200 l vindt u onder nr. 981480 tot 981485.

Opbergen: Opslag van bijtende stoffen verboden

Opvangvolume: 203 l

Bouwhoogte: 610 mm

Breedte: 800 mm
 Diepte: 800 mm
 Opslagcapaciteit vaten 200 liter: 1
 Oppervlaktebelasting: 1000 kg/m²

Technische beschrijving

Diepte	800 mm
Bevestigingsbandvoorziening	1× voor 1 vat
Gewicht	71 kg
Vatinhoud	200 l
Opslagcapaciteit vaten 200 liter	1
Aantal vaten	1
Opvangvolume	203 l
Breedte	800 mm
Bouwhoogte	610 mm
Oppervlaktebelasting	1000 kg/m ²
Materiaaldikte	3 mm
Kleuren	RAL 5012, 2000, 3000, 6011, 7005
Opbergen	Opslag gevarenklasse voor water 1-3
Opbergen	Opslag van stoffen die schadelijk zijn voor het milieu
Opbergen	Opslag van ontvlambare stoffen toegestaan
Opbergen	Opslag van bijtende stoffen verboden
Producttype	Opvangbak