

**Opvangbak voor IBC 1000 l verzinkt, Aantal IBC×IBC Inhoud (l): 2X1000****Bestelgegevens**

Bestelnummer	981300 2X1000
GTIN	4052462000599
Artikelklasse	96U

**Omschrijving****Uitvoering:**

3 mm dik plaatstaal. Onderschuifhoogte 100 mm.

Met verzinkt rooster.

Thermisch verzinkt conform EN ISO 1461.

**Toepassing:**

Voor het veilig opslaan van containers **IBC** (Intermediate Bulk-Container) en **KTC** (Kubische Tank-Container). **Voor ontvlambare vloeistoffen** van de GHS-categorieën 1 – 3 en **vloeistoffen die schadelijk zijn voor water** van de GHS-categorieën 1 – 4.

**Norm:**

Übereinstimmungserklärung (ÜHP) gemäß Bauregelliste nach Richtlinie der StawaR (Stahlwannenrichtlinie).

Opbergen: Opslag gevaarclassen voor water 1-3

Opvangvolume: 1000 l

Hoogte: 435 mm

Breedte: 2650 mm

Diepte: 1300 mm

Opslagcapaciteit IBC/KTC: 2

Oppervlaktebelasting: 1000 kg/m<sup>2</sup>

**Technische beschrijving**

Breedte	2650 mm
Opvangvolume	1000 l
Gewicht verzinkt	239 kg
Aantal IBC	2

Gewicht gelakt	226 kg
Hoogte	435 mm
Diepte	1300 mm
Opslagcapaciteit IBC/KTC	2
Oppervlaktebelasting	1000 kg/m <sup>2</sup>
Materiaaldikte	3 mm
Materiaal	verzinkt
Opbergen	Opslag van ontvlambare stoffen toegestaan
Opbergen	Opslag van bijtende stoffen verboden
Opbergen	Opslag van stoffen die schadelijk zijn voor het milieu
Opbergen	Opslag gevaarenklasse voor water 1-3
Producttype	Opvangbak