

Opvangbak voor IBC 1000 l gelakt, Aantal IBC×IBC Inhoud (l): 1X1000



Bestelgegevens

Bestelnummer	981310 1X1000
GTIN	2050001937612
Artikelklasse	96U

Omschrijving

Uitvoering:

3 mm dik plaatstaal. Onderschuifhoogte 100 mm.

Met verzinkt rooster.

Toepassing:

voor het veilig opslaan van containers **IBC** (Intermediate Bulk-Container) en **KTC** (Kubische Tank-Container). **Voor ontvlambare vloeistoffen** van de GHS-categorieën 1 – 3 en **vloeistoffen die schadelijk zijn voor water** van de GHS-categorieën 1 – 4.

Norm:

Übereinstimmungserklärung (ÜHP) gemäß Bauregelliste nach Richtlinie der StawaR (Stahlwannenrichtlinie).

Kleur:

Standaard lichtblauw, RAL 5012.

Technische beschrijving

Opvangvolume	1000 l
Opslagcapaciteit IBC/KTC	1
Diepte	1460 mm

Gewicht gelakt	180 kg
Hoogte	630 mm
Breedte	1460 mm
Gewicht verzinkt	194 kg
Oppervlaktebelasting	1000 kg/m ²
Materiaaldikte	3 mm
Kleuren	RAL 5012, 2000, 3000, 6011, 7005
Opbergen	Opslag van ontvlambare stoffen toegestaan
Opbergen	Opslag van bijtende stoffen verboden
Opbergen	Opslag van stoffen die schadelijk zijn voor het milieu
Opbergen	Opslag gevaarenklasse voor water 1-3
Producttype	Opvangbak