

Opvangbak voor vaten van 200 l verzinkt met rooster, Aantal vaten×vatinhoud (l) / Type: 1X200



Bestelgegevens

Bestelnummer	981275 1X200
GTIN	4052462020665
Artikelklasse	96U

Omschrijving

Uitvoering:

3 mm dik plaatstaal. Onderschuifhoogte 100 mm.

Met verzinkt rooster.

Thermisch verzinkt conform EN ISO 1461.

Toepassing:

Voor het veilig opslaan en voor het vullen/tappen van vaten van 200 l en kleine vaten. **Voor ontvlambare vloeistoffen** van de GHS-categorieën 1 – 3 en **vloeistoffen die schadelijk zijn voor water** van de GHS-categorieën 1 – 4.

Norm:

Übereinstimmungserklärung (ÜHP) gemäß Bauregelliste nach Richtlinie der StawaR (Stahlwannenrichtlinie).

Opmerking:

Vatenbokken voor vaten van 200 l vindt u onder nr. 981480 en nr. 981490.

Technische beschrijving

Vatinhoud	200 l
Hoogte	460 mm
Opvangvolume	203 l

Aantal vaten	1
Diepte	800 mm
Gewicht	60 kg
Breedte	800 mm
Opslagcapaciteit vaten 200 liter	1
Oppervlaktebelasting	1000 kg/m ²
Materiaaldikte	3 mm
Materiaal	verzinkt
Opbergen	Opslag van ontvlambare stoffen toegestaan
Opbergen	Opslag van bijtende stoffen verboden
Opbergen	Opslag van stoffen die schadelijk zijn voor het milieu
Opbergen	Opslag gevaarenklasse voor water 1-3
Producttype	Opvangbak