

**Breedvak-basisstelling, Diepte 621 mm, Hoogte / legbordbreedte:
3048/1536mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	990865 3048/1536
GTIN	4004514224811
Artikelklasse	96P

Omschrijving**Uitvoering:**

Met 16-mm-spaanplaten. Magazijn niveaus verstelbaar in een raster van 38 mm. Snelle, volledig insteekbare montage zonder schroeven, dankzij sleutelperforatie van de profielen. Maximale **vakbelasting:** tot 720 kg, maximale **veldbelasting:** tot 3200 kg.

Omschrijving:**Opbouwmaten:**

Basisstelling: nominale maat = buitenmaat mm

Framediepte totaal: nominale maat = buitenmaat mm

Toepassing:

opslag van grote en volumineuze goederen. Plaatsen en uitnemen van de opgeslagen materialen aan beide zijden mogelijk. Zeer eenvoudige hantering en montage.

Kleur:

staanders overeenkomstig RAL 5017, verkeersblauw, liggers overeenkomstig RAL 2004, zuiver oranje, **poedercoating.**

Opmerking:

- **Levering alleen als basisstelling mogelijk, geen aanbouwstelling. Indien gewenst kunnen 2 of meer basisstellingen met verbindingdelen (meegeleverd) vast met elkaar worden verbonden tot een stellingrij.**
- **De vrije kniklengte (K) mag niet meer dan 100 mm bedragen. De toegestane veldbelasting moet worden verlaagd met het gewicht van dit legbord.**
- **Vloer- en wandbevestiging worden niet meegeleverd.**
- **Om logistieke redenen vindt de levering plaats in losse delen. Aflevering zonder montage.**

Technische beschrijving

Materiaal opslagniveau	Spaanplaat
Klantmontage	ja
Stellingopbouw	Basisstelling
Aantal opslagniveaus spaanplaat	4
Vakbelasting	640 kg
Hoogte	3048 mm
Vakbreedte = opbouwmaat	1536 mm
Breedte	1536 mm
Legbord breedte	1536 mm
Legbord diepte	621 mm
Diepte	621 mm
Stellingdiepte	621 mm
Stellingbreedte	1536 mm
Stellinghoogte	3048 mm
Bladdikte	16 mm
Hoogteverstelling in raster	38 mm
Montage-uitvoering	Inhaakstelling
Kleuren	RAL 5010, 2004
Productnaamattribuut	Diepte 621 mm
Producttype	Breedvakstelling