

**Breedvak-basisstelling, Diepte 773 mm, Hoogte / legbordbreedte: 3048/2450mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	990870 3048/2450
GTIN	4004514224941
Artikelklasse	97C

**Omschrijving****Uitvoering:**

Met 16-mm-spaanplaten. Magazijn niveaus verstelbaar in een raster van 38 mm. Snelle, volledig insteekbare montage zonder schroeven, dankzij sleutelperforatie van de profielen. Maximale **vakbelasting:** tot 720 kg, maximale **veldbelasting:** tot 3200 kg.

**Omschrijving:****Opbouwmaten:**

**Basisstelling:** nominale maat = buitenmaat mm

**Framediepte totaal:** nominale maat = buitenmaat mm

**Toepassing:**

opslag van grote en volumineuze goederen. Plaatsen en uitnemen van de opgeslagen materialen aan beide zijden mogelijk. Zeer eenvoudige hantering en montage.

**Kleur:**

staanders overeenkomstig RAL 5017, verkeersblauw, liggers overeenkomstig RAL 2004, zuiver oranje, **poedercoating.**

**Opmerking:**

- **Levering alleen als basisstelling mogelijk, geen aanbouwstelling. Indien gewenst kunnen 2 of meer basisstellingen met verbindingsdelen (meegeleverd) vast met elkaar worden verbonden tot een stellingrij.**
- **De vrije kniklengte (K) mag niet meer dan 100 mm bedragen. De toegestane veldbelasting moet worden verlaagd met het gewicht van dit legbord.**
- **Vloer- en wandbevestiging worden niet meegeleverd.**
- **Om logistieke redenen vindt de levering plaats in losse delen. Aflevering zonder montage.**

## Technische beschrijving

Breedte	2450 mm
Materiaal opslagniveau	Spaanplaat
Aantal opslagniveaus spaanplaat	4
Legbord diepte	773 mm
Hoogte	3048 mm
Vakbreedte = opbouwmaat	2450 mm
Legbord breedte	2450 mm
Stellingopbouw	Basisstelling
Klantmontage	ja
Vakbelasting	500 kg
Diepte	773 mm
Stellingdiepte	773 mm
Stellingbreedte	2450 mm
Stellinghoogte	3048 mm
Bladdikte	16 mm
Hoogteverstelling in raster	38 mm
Montage-uitvoering	Inhaakstelling
Kleuren	RAL 5010, 2004
Productnaamattribuut	Diepte 773 mm
Producttype	Breedvakstelling