

**Breedvak-basisstelling, Diepte 926 mm, Hoogte / legbordbreedte:  
2438/2450mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	990875 2438/2450
GTIN	4004514224798
Artikelklasse	97C

**Omschrijving****Uitvoering:**

Met 16-mm-spaanplaten. Magazijn niveaus verstelbaar in een raster van 38 mm. Snelle, volledig insteekbare montage zonder schroeven, dankzij sleutelperforatie van de profielen. Maximale **vakbelasting:** tot 720 kg, maximale **veldbelasting:** tot 3200 kg.

**Omschrijving:****Opbouwmaten:**

**Basisstelling:** nominale maat = buitenmaat mm

**Framediepte totaal:** nominale maat = buitenmaat mm

**Toepassing:**

opslag van grote en volumineuze goederen. Plaatsen en uitnemen van de opgeslagen materialen aan beide zijden mogelijk. Zeer eenvoudige hantering en montage.

**Kleur:**

staanders overeenkomstig RAL 5017, verkeersblauw, liggers overeenkomstig RAL 2004, zuiver oranje, **poedercoating.**

**Opmerking:**

- **Levering alleen als basisstelling mogelijk, geen aanbouwstelling. Indien gewenst kunnen 2 of meer basisstellingen met verbindingsdelen (meegeleverd) vast met elkaar worden verbonden tot een stellingrij.**
- **De vrije kniklengte (K) mag niet meer dan 100 mm bedragen. De toegestane veldbelasting moet worden verlaagd met het gewicht van dit legbord.**
- **Vloer- en wandbevestiging worden niet meegeleverd.**
- **Om logistieke redenen vindt de levering plaats in losse delen. Aflevering zonder montage.**

## Technische beschrijving

Legbord diepte	926 mm
Stellingopbouw	Basisstelling
Legbord breedte	2450 mm
Materiaal opslagniveau	Spaanplaat
Hoogte	2438 mm
Vakbreedte = opbouwmaat	2450 mm
Vakbelasting	500 kg
Breedte	2450 mm
Aantal opslagniveaus spaanplaat	4
Klantmontage	ja
Diepte	926 mm
Stellingdiepte	926 mm
Stellingbreedte	2450 mm
Stellinghoogte	2438 mm
Bladdikte	16 mm
Hoogteverstelling in raster	38 mm
Montage-uitvoering	Inhaakstelling
Kleuren	RAL 5010, 2004
Productnaamattribuut	Diepte 926 mm
Producttype	Breedvakstelling