

**Breedvak-basisstelling, Diepte 773 mm, Hoogte / legbordbreedte:
3048/1536mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	990870 3048/1536
GTIN	4004514224828
Artikelklasse	96P

Omschrijving**Uitvoering:**

Met 16-mm-spaanplaten. Magazijn niveaus verstelbaar in een raster van 38 mm. Snelle, volledig insteekbare montage zonder schroeven, dankzij sleutelperforatie van de profielen. Maximale **vakbelasting:** tot 720 kg, maximale **veldbelasting:** tot 3200 kg.

Omschrijving:**Opbouwmaten:**

Basisstelling: nominale maat = buitenmaat mm

Framediepte totaal: nominale maat = buitenmaat mm

Toepassing:

opslag van grote en volumineuze goederen. Plaatsen en uitnemen van de opgeslagen materialen aan beide zijden mogelijk. Zeer eenvoudige hantering en montage.

Kleur:

staanders overeenkomstig RAL 5017, verkeersblauw, liggers overeenkomstig RAL 2004, zuiver oranje, **poedercoating.**

Opmerking:

- **Levering alleen als basisstelling mogelijk, geen aanbouwstelling. Indien gewenst kunnen 2 of meer basisstellingen met verbindingsdelen (meegeleverd) vast met elkaar worden verbonden tot een stellingrij.**
- **De vrije kniklengte (K) mag niet meer dan 100 mm bedragen. De toegestane veldbelasting moet worden verlaagd met het gewicht van dit legbord.**
- **Vloer- en wandbevestiging worden niet meegeleverd.**
- **Om logistieke redenen vindt de levering plaats in losse delen. Aflevering zonder montage.**

Technische beschrijving

Vakbreedte = opbouwmaat	1536 mm
Stellingopbouw	Basisstelling
Vakbelasting	640 kg
Legbord diepte	773 mm
Breedte	1536 mm
Materiaal opslagniveau	Spaanplaat
Hoogte	3048 mm
Aantal opslagniveaus spaanplaat	4
Legbord breedte	1536 mm
Klantmontage	ja
Diepte	773 mm
Stellingdiepte	773 mm
Stellingbreedte	1536 mm
Stellinghoogte	3048 mm
Bladdikte	16 mm
Hoogteverstelling in raster	38 mm
Montage-uitvoering	Inhaakstelling
Kleuren	RAL 5010, 2004
Productnaamattribuut	Diepte 773 mm
Producttype	Breedvakstelling