

## Werkplekmat Top Breedte 91 cm, zwart / geel, Lengte: 200cm



### Bestelgegevens

Bestelnummer	964529 200
GTIN	662641658066
Artikelklasse	96C

### Omschrijving

#### Uitvoering:

Deze industriële werkplekmatten worden van hoogwaardige kunststof vervaardigd en zijn daardoor **geschikt voor intensiever gebruik**:

- **Hard en slijtvast vinyloppervlak voor optimale grip en lange levensduur.**
- **Zachte kern van vinylschuim, om vermoeidheidsverschijnselen tegen te gaan. Deze kern is aan het vinyloppervlak gelamineerd.**
- **Antislip-onderzijde RedStop™.**
- **Aan alle zijden afgeschuinde randen om struikelen te voorkomen.**
- **Beperkt bestand tegen de meeste industriële vetten, stoffen en chemicaliën. Niet geschikt voor koelsmeermiddelen.**
- **Rondom afgedicht tegen het binnendringen van vocht.**
- **Moeilijk ontvlambaar volgens DIN 4102 B1.**
- **Dikte: 14,3 mm, gewicht: ca. 6,5 kg/m<sup>2</sup>.**
- **Antislip-eigenschappen R10 volgens DIN 51130 en BGR 181.**

### Technische beschrijving

Gewicht	12 kg
---------	-------

beperkt bestand tegen de meeste	industriële vetten, stoffen, chemicaliën
Materiaal	Kern van vinylschuim
Afschuining	4-zijdig
Antisliponderzijde	ja
Breedte	91 cm
Dikte	14,3 mm
Lengte	200 cm
insteekbaar	nee
Oppervlak	Vinyl
met veiligheidsranden	2-zijdig
Gewicht per oppervlak	6,5 kg/m <sup>2</sup>
Antislip-eigenschappen volgens DIN 51130, BGR 181	R10
Stacomfort	Isolatie (temperatuur)
Stacomfort	Antislip
Stacomfort	Antivermoeidheid
Schokbescherming	Vloer
Materiaaleigenschap	niet oliebestendig
Kleur	zwart / geel
Producttype	Werkplekmat