

Werkplekmat Top Breedte 122 cm, zwart, Lengte: 200cm



Bestelgegevens

| | |
|---------------|---------------|
| Bestelnummer | 964530 200 |
| GTIN | 2050001943477 |
| Artikelklasse | 96C |

Omschrijving

Uitvoering:

Deze industriële werkplekmatten worden van hoogwaardige kunststof vervaardigd en zijn daardoor **geschikt voor intensiever gebruik**:

- **Hard en slijtvast vinyloppervlak voor optimale grip en lange levensduur.**
- **Zachte kern van vinylschuim, om vermoeidheidsverschijnselen tegen te gaan. Deze kern is aan het vinyloppervlak gelamineerd.**
- **Antislip-onderzijde RedStop™.**
- **Aan alle zijden afgeschuinde randen om struikelen te voorkomen.**
- **Beperkt bestand tegen de meeste industriële vetten, stoffen en chemicaliën. Niet geschikt voor koelsmeermiddelen.**
- **Rondom afgedicht tegen het binnendringen van vocht.**
- **Moeilijk ontvlambaar volgens DIN 4102 B1.**
- **Dikte: 14,3 mm, gewicht: ca. 6,5 kg/m².**
- **Antislip-eigenschappen R10 volgens DIN 51130 en BGR 181.**

Opmerking:

Werkplekmatten met op te geven lengte vanaf nr. 964520–964525.

Technische beschrijving

| | |
|---------------------------------------------------|---------------------------------------------|
| Oppervlak | Vinyl |
| insteekbaar | nee |
| Materiaal | Kern van vinylschuim |
| beperkt bestand tegen de meeste | industriële vetten, stoffen, chemicaliën |
| Dikte | 14,3 mm |
| Afschuining | 4-zijdig |
| met veiligheidsranden | 2-zijdig |
| Lengte | 200 cm |
| Antisliponderzijde | ja |
| Breedte | 122 cm |
| Gewicht | 14 kg |
| Gewicht per oppervlak | 6,5 kg/m ² |
| Antislip-eigenschappen volgens DIN 51130, BGR 181 | R10 |
| Fabrikantnummer | Cushion Trax® (black) |
| Stacomfort | Isolatie (temperatuur) |
| Stacomfort | Antislip |
| Stacomfort | Antivermoeidheid |
| Schokbescherming | Vloer |
| Materiaaleigenschap | niet oliebestendig |
| Kleur | zwart |
| Producttype | Werkplekmat |