

Stellingbak gelakt, met rooster, Geschikt voor liggerlengte (mm) / Opvangvolume (l): 1800/240



Bestelgegevens

Bestelnummer	983015 1800/240
GTIN	2050001937667
Artikelklasse	96U

Omschrijving

Uitvoering:

3 mm dik plaatstaal. Onderschuifhoogte 100 mm.

Met verzinkt rooster.

Toepassing:

Voor het betrouwbaar opslaan en voor het tappen van vaten. Voor **ontvlambare vloeistoffen van de GHS-categorieën 1 – 3**, en **vloeistoffen die schadelijk zijn voor water, van de GHS-categorieën 1 – 4**.

Norm:

Übereinstimmungserklärung (ÜHP) gemäß Bauregelliste nach Richtlinie der StawaR (Stahlwannenrichtlinie).

T.b.v.:

Palletstellingen met diepte 1100 mm.

Kleur:

Standaard lichtblauw, RAL 5012.

Technische beschrijving

Hoogte	250 mm
Opvangvolume	240 l
Gewicht	134 kg
Diepte	1300 mm
Geschikt voor liggerlengte	1800 mm

Breedte	1750 mm
Oppervlaktebelasting	1000 kg/m ²
Materiaaldikte	3 mm
Kleuren	RAL 5012, 2000, 3000, 6011, 7005
Opbergen	Opslag van ontvlambare stoffen toegestaan
Opbergen	Opslag van bijtende stoffen verboden
Opbergen	Opslag van stoffen die schadelijk zijn voor het milieu
Opbergen	Opslag gevaarenklasse voor water 1-3
Producttype	Stellingbak