

## Nitrilrubberen vloermat, dicht, met veiligheidsranden, zwart / oranje, breedte×lengte: 66X102cm



### Bestelgegevens

Bestelnummer	964621 66X102
GTIN	662641855786
Artikelklasse	96C

### Omschrijving

#### Uitvoering:

Industriële nitrilrubberen vloermatten met goed zichtbare, **oranje veiligheidsranden** aan drie zijden.

- **Extra ribben aan de onderzijde zorgen voor voldoende ruimte voor vuil en vloeistof – het oppervlak blijft schoon, droog en stroef.**
- **Duurzaam, robuust, zeer slijtvast nitrilrubber.**
- **Zeer stroef oppervlak en veilige hechting aan de vloer, ook indien nat. Dikte: 22 mm, gewicht: ca. 13 kg/m<sup>2</sup>.**
- **Bestand tegen industriële olie en de meeste chemicaliën.**
- **Antislip-eigenschappen getest volgens DIN 51130 en BGR 181.**

Dichte nitrilrubberen vloermat.

#### Opmerking:

Speciale afmetingen op aanvraag leverbaar in een rastermaat van 30,5×30,5 cm plus 5 cm per rand.

### Technische beschrijving

Breedte	66 cm
---------	-------

Gewicht per oppervlak	13 kg/m <sup>2</sup>
Materiaal	Nitrilrubber
met veiligheidsranden	3-zijdig
Dikte	22 mm
Lengte	102 cm
insteekbaar	nee
Fabrikantnummer	Safety Stance Solid™ Nitrile
Stacomfort	Antislip
Stacomfort	Isolatie (temperatuur)
Stacomfort	Anti-vermoeidheid
Schokbescherming	Vloer
Materiaaleigenschap	Oliebestendig
Kleur	zwart / oranje
Producttype	Werkplekmat