

Breedvak-aanbouwstelling, Diepte 600 mm, Hoogte / legbordbreedte: 3000/2140mm



Bestelgegevens

Bestelnummer	990955 3000/2140
GTIN	4004514226228
Artikelklasse	960

Omschrijving

Uitvoering:

Vakconstructie verzinkt. Naar keuze met verzinkte 25 mm stalen panelen of spaanplaten. Verschillende liggertypes afhankelijk van de benodigde vakbelasting (dragerhoogte 55 – 85 mm). Snelle opbouw dankzij eenvoudig insteken van de liggers type ZG. **Vakbelasting** maximaal 1050 kg, **veldbelasting** maximaal 3500 kg.

Omschrijving:

Opbouwmaten:

nominale lengte + aantal staanders × 57 mm.

Toepassing:

Opslag van grote, volumineuze en zware materialen. Plaatsen en uitnemen van de opgeslagen materialen aan beide zijden mogelijk.

Kleur:

standers overeenkomstig RAL 5017, verkeersblauw, liggers overeenkomstig RAL 2004, zuiver oranje, **poedercoating**.

Opmerking:

- **De vrije kniklengte (K) mag niet meer dan 1200 mm bedragen, maar alleen bij een veldbelasting van max. 2600 kg. De toegestane veldbelasting moet worden verlaagd met het gewicht van dit legbord.**
- **Vloer- en wandbevestiging worden niet meegeleverd.**

- Om logistieke redenen vindt de levering plaats in losse delen. Aflevering zonder montage.

Technische beschrijving

Opbouwmaat aanbouwstelling breedte	2197 mm
Legbord diepte	600 mm
Aantal opslagniveaus stalen panelen	5
Legbord breedte	2140 mm
Vakbelasting	950 kg
Materiaal opslagniveau	Stalen paneel
Breedte	2197 mm
Hoogte	3000 mm
Klantmontage	ja
Stellingopbouw	Aanbouwstelling
Diepte	600 mm
Stellingdiepte	600 mm
Stellingbreedte	2140 mm
Stellinghoogte	3000 mm
Legbord dikte	25 mm
Hoogteverstelling in raster	25 mm
Montage-uitvoering	Inhaakstelling
Kleuren	RAL 5010, 2004
Productnaamattribuut	Diepte 600 mm
Producttype	Breedvakstelling