

**Breedvak-basisstelling, Diepte 600 mm, Hoogte / legbordbreedte:
2500/2140mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	990980 2500/2140
GTIN	4004514225313
Artikelklasse	960

Omschrijving**Uitvoering:**

Vakconstructie verzinkt. Naar keuze met verzinkte 25 mm stalen panelen of spaanplaten. Verschillende liggertypes afhankelijk van de benodigde vakbelasting (dragerhoogte 55 – 85 mm). Snelle opbouw dankzij eenvoudig insteken van de liggers type ZG. **Vakbelasting** maximaal 1050 kg, **veldbelasting** maximaal 3500 kg.

Omschrijving:**Opbouwmaten:**

nominale lengte + aantal staanders × 57 mm.

Toepassing:

Opslag van grote, volumineuze en zware materialen. Plaatsen en uitnemen van de opgeslagen materialen aan beide zijden mogelijk.

Kleur:

staanders overeenkomstig RAL 5017, verkeersblauw, liggers overeenkomstig RAL 2004, zuiver oranje, **poedercoating**.

Opmerking:

- **De vrije kniklengte (K) mag niet meer dan 1200 mm bedragen, maar alleen bij een veldbelasting van max. 2600 kg. De toegestane veldbelasting moet worden verlaagd met het gewicht van dit legbord.**
- **Vloer- en wandbevestiging worden niet meegeleverd.**

- Om logistieke redenen vindt de levering plaats in losse delen. Aflevering zonder montage.

Technische beschrijving

Hoogte	2500 mm
Legbord breedte	2140 mm
Vakbelasting	950 kg
Opbouwmaat basisstelling breedte	2254 mm
Klantmontage	ja
Aantal opslagniveaus spaanplaat	4
Breedte	2254 mm
Legbord diepte	600 mm
Materiaal opslagniveau	Spaanplaat
Stellingopbouw	Basisstelling
Diepte	600 mm
Stellingdiepte	600 mm
Stellingbreedte	2140 mm
Stellinghoogte	2500 mm
Bladdikte	25 mm
Hoogteverstelling in raster	25 mm
Montage-uitvoering	Inhaakstelling
Kleuren	RAL 5010, 2004
Productnaamattribuut	Diepte 600 mm
Producttype	Breedvakstelling