

**Bokladder, eenzijdig oploopbaar, Aantal treden inclusief platform: 3****Bestelgegevens**

| | |
|---------------|---------------|
| Bestelnummer | 966000 3 |
| GTIN | 4003866403332 |
| Artikelklasse | 96Z |

Omschrijving**Uitvoering:**

Treden en bomen van geëxtrudeerde aluminium profielen. Groot veiligheidsplatform (380 × 260 mm) met geïntegreerde scharnierverbinding, **veiligheidsbrug** en brede **aflegbak**. 85 mm diepe treden met antislipprofiel en gepatenteerde 7-punts trede-boom-verbinding. Optimale stabiliteit dankzij stijve verbinding aan beide zijden. Twee geïntegreerde emmerhaken.

Norm:

DIN EN 131.

Technische beschrijving

| | |
|----------------------------------|--------|
| Liggerhoogte | 87 mm |
| Werkhoogte ca. | 2,7 m |
| Diepte van sport / trede | 85 mm |
| Aantal treden inclusief platform | 3 |
| Gewicht | 6 kg |
| Ladderlengte | 1,44 m |

| | |
|----------------------------|---|
| Aflegbak aanwezig | ja |
| Breedte aan de voet | 0,45 m |
| Opstapje uitvoering | Trede |
| Norm | DIN EN 131-2; TRBS 2121; BGI 694 |
| Materiaal | Treden en bomen van geëxtrudeerde aluminium profielen |
| Platformhoogte | 0,7 m |
| Oploopbaarheid | eenzijdig |
| Klimtechniek draagvermogen | 150 kg |
| Producttype | Trapladder |