



Bokladder, eenzijdig oploopbaar, Aantal treden inclusief platform: 4



Bestelgegevens

Bestelnummer	966000 4
GTIN	4003866403349
Artikelklasse	96Z

Omschrijving

Uitvoering:

Treden en bomen van geëxtrudeerde aluminium profielen. Groot veiligheidsplatform (380 × 260 mm) met geïntegreerde scharnierverbinding, **veiligheidsbrug** en brede **aflegbak**. 85 mm diepe treden met antislipprofiel en gepatenteerde 7-punts trede-boom-verbinding. Optimale stabiliteit dankzij stijve verbinding aan beide zijden. Twee geïntegreerde emmerhaken.

Norm:

DIN EN 131.

Technische beschrijving

Werkhoogte ca.	2,9 m
Aantal treden inclusief platform	4
Ladderlengte	1,67 m
Norm	DIN EN 131-2; TRBS 2121; BGI 694
Breedte aan de voet	0,47 m
Liggerhoogte	87 mm

Materiaal	Treden en bomen van geëxtrudeerde aluminium profielen
Platformhoogte	0,9 m
Opstapje uitvoering	Trede
Gewicht	7 kg
Aflegbak aanwezig	ja
Diepte van sport / trede	85 mm
Oploopbaarheid	eenzijdig
Klimtechniek draagvermogen	150 kg
Producttype	Trapladder