



## Platformtrap, Aantal treden inclusief platform: 2



### Bestelgegevens

Bestelnummer	966190 2
GTIN	4003866555208
Artikelklasse	96Z

### Omschrijving

#### Uitvoering:

Bomen van hoogvaste, geëxtrudeerde aluminium profielen met schroefkanalen voor flexibele montage. Relingen en platformleuningen niet in levering inbegrepen. Verkrijgbaar onder nr. 966196 en nr. 966198. Ladderhelling 45°. Platformlengte 400 mm. Tredes met gegroefd aluminium. Steungedeelte voorzien van wielen.

#### Norm:

**DIN EN ISO 14 122**

### Technische beschrijving

Materiaal	Bomen van hoogvaste, geëxtrudeerde aluminium profielen
Platformhoogte zonder leuning	0,4 m
Uitsteeklengte	870 mm
Norm	DIN EN ISO 14 122
Opstapje uitvoering	Trede
Aantal treden inclusief platform	2
Gewicht	28,5 kg

Platform lengte	400 mm
Hellingshoek trap	45 graden
Oploopbaarheid	eenzijdig
Breedte van sport / trede	600 mm
Wielen	ja
Klimtechniek draagvermogen	300 kg
Productnaamattribuut	Tredebreedte 600 mm
Two-hands-free-principe	ja
Producttype	Platformladder