



## Werkplatformenkele module, Type: A



### Bestelgegevens

Bestelnummer	966150 A
GTIN	4003866402618
Artikelklasse	96Z

### Omschrijving

#### Uitvoering:

Extreem torsiestijve, corrosie- en weerbestendige, geheel lichtmetalen constructie. Treden van geribbelde aluminiumplaat 555x250 mm.

Modulaire constructie voor verander- en uitbreidbare configuraties.

Aanbouwmodules in 4 verschillende hoogtes.

Als basismodule met twee treden en met maximaal 3 aanbouwtreden geschikt voor mobiele toepassingen. Aanbouw mogelijk vanaf module type B.

#### Norm:

**DIN EN 14183.**

### Technische beschrijving

Werkhoogte	2,2 m
Opstapje uitvoering	Trede
Breedte van sport / trede	555 mm
Gewicht enkele module	2,9 kg
Diepte van sport / trede	250 mm
Modulecombinatie	A

Materiaal	Geheel lichtmetalen constructie, treden van geribbelde aluminiumplaat
Platformdiepte	0,3 m
Norm	DIN EN 14183
Platformhoogte zonder leuning	0,2 m
Oploopbaarheid	eenzijdig
Aantal treden inclusief platform	1
Klimtechniek draagvermogen	150 kg
Producttype	Werkplatform