

**Platformtrap, Aantal treden inclusief platform: 3****Bestelgegevens**

|               |               |
|---------------|---------------|
| Bestelnummer  | 966190 3      |
| GTIN          | 4003866555215 |
| Artikelklasse | 96Z           |

**Omschrijving****Uitvoering:**

Bomen van hoogvaste, geëxtrudeerde aluminium profielen met schroefkanalen voor flexibele montage. Relingen en platformleuningen niet in levering inbegrepen. Verkrijgbaar onder nr. 966196 en nr. 966198. Ladderhelling 45°. Platformlengte 400 mm. Tredes met gegroefd aluminium. Steungedeelte voorzien van wielen.

**Norm:****DIN EN ISO 14 122****Technische beschrijving**

|                                  |  |
|----------------------------------|--|
| Opstapje uitvoering              | Trede  |
| Uitsteeklengte                   | 1070 mm  |
| Platformhoogte zonder leuning    | 0,6 m  |
| Norm                             | DIN EN ISO 14 122                                      |
| Platform lengte                  | 400 mm   |
| Materiaal                        | Bomen van hoogvaste, geëxtrudeerde aluminium profielen |
| Aantal treden inclusief platform | 3  |

|                            |                     |
|----------------------------|---------------------|
| Hellingshoek trap          | 45 graden           |
| Gewicht                    | 34 kg               |
| Oploopbaarheid             | eenzijdig           |
| Breedte van sport / trede  | 600 mm              |
| Wielen                     | ja                  |
| Klimtechniek draagvermogen | 300 kg              |
| Productnaamattribuut       | Tredebreedte 600 mm |
| Two-hands-free-principe    | ja                  |
| Producttype                | Platformladder      |