

**Bokladder, tweezijdig oploopbaar, Aantal treden: 2X4****Bestelgegevens**

Bestelnummer	966050 2X4
GTIN	4003866403547
Artikelklasse	96Z

Omschrijving**Uitvoering:**

Treden en bomen van geëxtrudeerde aluminium profielen. Groot platform met geïntegreerde scharnierverbinding. 85 mm diepe treden met antislipprofiel en gepatenteerde 7-punts tredeboom-verbinding. Optimale stabiliteit dankzij stijve verbinding aan beide zijden.

Norm:

DIN EN 131.

Technische beschrijving

Werkhoogte ca.	2,45 m
Norm	DIN EN 131-2; TRBS 2121; BGI 694
Materiaal	Treden en bomen van geëxtrudeerde aluminium profielen
Breedte aan de voet	0,43 m
Aantal treden	2x4
Diepte van sport / trede	85 mm

Ladderlengte	0,97 m
Spreidbeveiliging	beide zijden, stijve verbinding
Gewicht	6 kg
Opstapje uitvoering	Trede
Liggerhoogte	87 mm
Oploopbaarheid	tweezijdig
Klimtechniek draagvermogen	150 kg
Producttype	Trapladder