

**Platformtrap, tredebreedte, Aantal treden inclusief platform: 4****Bestelgegevens**

Bestelnummer	966194 4
GTIN	4003866555307
Artikelklasse	96Z

**Omschrijving****Uitvoering:**

Bomen van hoogvaste, geëxtrudeerde aluminium profielen met schroefkanalen voor flexibele montage. Relingen en platformleuning niet in levering inbegrepen. Verkrijgbaar onder nr. 966196 en nr. 966198. Ladderhelling 45°. Platformlengte 400 mm. Tredes met gegroefd aluminium. Steungedeelte voorzien van wielen.

**Norm:****DIN EN ISO 14 122****Technische beschrijving**

Aantal treden inclusief platform	4
Opstapje uitvoering	Trede
Norm	DIN EN ISO 14 122
Materiaal	Bomen van hoogvaste, geëxtrudeerde aluminium profielen
Hellingshoek trap	45 graden
Gewicht	39 kg
Platformhoogte zonder leuning	0,8 m

Uitsteeklengte	1270 mm
Platform lengte	400 mm
Oploopbaarheid	eenzijdig
Breedte van sport / trede	1000 mm
Wielen	ja
Klimtechniek draagvermogen	300 kg
Productnaamattribuut	Tredebreedte 1000 mm
Two-hands-free-principe	ja
Producttype	Platformladder