

**Bokladder, eenzijdig oploopbaar, Aantal treden inclusief platform: 6****Bestelgegevens**

Bestelnummer	966000 6
GTIN	4003866403363
Artikelklasse	96Z

Omschrijving**Uitvoering:**

Treden en bomen van geëxtrudeerde aluminium profielen. Groot veiligheidsplatform (380 × 260 mm) met geïntegreerde scharnierverbinding, **veiligheidsbrug** en brede **aflegbak**. 85 mm diepe treden met antislipprofiel en gepatenteerde 7-punts trede-boom-verbinding. Optimale stabiliteit dankzij stijve verbinding aan beide zijden. Twee geïntegreerde emmerhaken.

Norm:

DIN EN 131.

Technische beschrijving

Diepte van sport / trede	85 mm
Aflegbak aanwezig	ja
Liggerhoogte	87 mm
Platformhoogte	1,35 m
Opstapje uitvoering	Trede
Ladderlengte	2,13 m

Norm	DIN EN 131-2; TRBS 2121; BGI 694
Gewicht	9 kg
Materiaal	Treden en bomen van geëxtrudeerde aluminium profielen
Aantal treden inclusief platform	6
Werkhoogte ca.	3,35 m
Breedte aan de voet	0,52 m
Oploopbaarheid	eenzijdig
Klimtechniek draagvermogen	150 kg
Producttype	Trapladder