



Platformtrap, Aantal treden inclusief platform: 4



Bestelgegevens

Bestelnummer	966190 4
GTIN	4003866555222
Artikelklasse	96Z

Omschrijving

Uitvoering:

Bomen van hoogvaste, geëxtrudeerde aluminium profielen met schroefkanalen voor flexibele montage. Relingen en platformleuningen niet in levering inbegrepen. Verkrijgbaar onder nr. 966196 en nr. 966198. Ladderhelling 45°. Platformlengte 400 mm. Tredes met gegroefd aluminium. Steungedeelte voorzien van wielen.

Norm:

DIN EN ISO 14 122

Technische beschrijving

Uitsteeklengte	1270 mm
Gewicht	39 kg
Materiaal	Bomen van hoogvaste, geëxtrudeerde aluminium profielen
Hellingshoek trap	45 graden
Norm	DIN EN ISO 14 122
Platform lengte	400 mm
Opstapje uitvoering	Trede

Aantal treden inclusief platform	4
Platformhoogte zonder leuning	0,8 m
Oploopbaarheid	eenzijdig
Breedte van sport / trede	600 mm
Wielen	ja
Klimtechniek draagvermogen	300 kg
Productnaamattribuut	Tredebreedte 600 mm
Two-hands-free-principe	ja
Producttype	Platformladder