

**Bokladder, tweezijdig oploopbaar, Aantal treden: 2X6****Bestelgegevens**

Bestelnummer	966050 2X6
GTIN	4003866403561
Artikelklasse	96Z

Omschrijving**Uitvoering:**

Treden en bomen van geëxtrudeerde aluminium profielen. Groot platform met geïntegreerde scharnierverbinding. 85 mm diepe treden met antislipprofiel en gepatenteerde 7-punts tredeboom-verbinding. Optimale stabiliteit dankzij stijve verbinding aan beide zijden.

Norm:

DIN EN 131.

Technische beschrijving

Werkhoogte ca.	2,85 m
Diepte van sport / trede	85 mm
Opstapje uitvoering	Trede
Materiaal	Treden en bomen van geëxtrudeerde aluminium profielen
Spreidbeveiliging	beide zijden, stijve verbinding
Aantal treden	2x6

Gewicht	9 kg
Ladderlengte	1,43 m
Liggerhoogte	87 mm
Norm	DIN EN 131-2; TRBS 2121; BGI 694
Breedte aan de voet	0,47 m
Oploopbaarheid	tweezijdig
Klimtechniek draagvermogen	150 kg
Producttype	Trapladder