

**Bokladder, eenzijdig oploopbaar, Aantal treden inclusief platform: 8****Bestelgegevens**

Bestelnummer	966000 8
GTIN	4003866403387
Artikelklasse	96Z

Omschrijving**Uitvoering:**

Treden en bomen van geëxtrudeerde aluminium profielen. Groot veiligheidsplatform (380 × 260 mm) met geïntegreerde scharnierverbinding, **veiligheidsbrug** en brede **aflegbak**. 85 mm diepe treden met antislipprofiel en gepatenteerde 7-punts trede-boom-verbinding. Optimale stabiliteit dankzij stijve verbinding aan beide zijden. Twee geïntegreerde emmerhaken.

Norm:

DIN EN 131.

Technische beschrijving

Materiaal	Treden en bomen van geëxtrudeerde aluminium profielen
Werkhoogte ca.	3,75 m
Gewicht	13 kg
Opstapje uitvoering	Trede
Ladderlengte	2,6 m

Aflegbak aanwezig	ja
Norm	DIN EN 131-2; TRBS 2121; BGI 694
Liggerhoogte	87 mm
Diepte van sport / trede	85 mm
Platformhoogte	1,75 m
Aantal treden inclusief platform	8
Breedte aan de voet	0,56 m
Oploopbaarheid	eenzijdig
Klimtechniek draagvermogen	150 kg
Producttype	Trapladder