

**Bokladder, eenzijdig oploopbaar, Aantal treden inclusief platform: 10****Bestelgegevens**

Bestelnummer	966000 10
GTIN	4003866403400
Artikelklasse	96Z

**Omschrijving****Uitvoering:**

Treden en bomen van geëxtrudeerde aluminium profielen. Groot veiligheidsplatform (380 × 260 mm) met geïntegreerde scharnierverbinding, **veiligheidsbrug** en brede **aflegbak**. 85 mm diepe treden met antislipprofiel en gepatenteerde 7-punts trede-boom-verbinding. Optimale stabiliteit dankzij stijve verbinding aan beide zijden. Twee geïntegreerde emmerhaken.

**Norm:**

**DIN EN 131.**

**Technische beschrijving**

Diepte van sport / trede	85 mm
Aantal treden inclusief platform	10
Werkhoogte ca.	4,2 m
Opstapje uitvoering	Trede
Materiaal	Treden en bomen van geëxtrudeerde aluminium profielen

Norm	DIN EN 131-2; TRBS 2121; BGI 694
Platformhoogte	2,2 m
Aflegbak aanwezig	ja
Liggerhoogte	87 mm
Gewicht	14 kg
Breedte aan de voet	0,61 m
Ladderlengte	3,05 m
Oploopbaarheid	eenzijdig
Klimtechniek draagvermogen	150 kg
Producttype	Trapladder