

**Bokladder, tweezijdig oploopbaar, Aantal treden: 2X8****Bestelgegevens**

Bestelnummer	966050 2X8
GTIN	4003866403585
Artikelklasse	96Z

Omschrijving**Uitvoering:**

Treden en bomen van geëxtrudeerde aluminium profielen. Groot platform met geïntegreerde scharnierverbinding. 85 mm diepe treden met antislipprofiel en gepatenteerde 7-punts tredeboom-verbinding. Optimale stabiliteit dankzij stijve verbinding aan beide zijden.

Norm:

DIN EN 131.

Technische beschrijving

Diepte van sport / trede	85 mm
Spreidbeveiliging	beide zijden, stijve verbinding
Materiaal	Treden en bomen van geëxtrudeerde aluminium profielen
Werkhoogte ca.	3,35 m
Liggerhoogte	87 mm
Aantal treden	2x8

Norm	DIN EN 131-2; TRBS 2121; BGI 694
Gewicht	12 kg
Ladderlengte	1,9 m
Breedte aan de voet	0,52 m
Opstapje uitvoering	Trede
Oploopbaarheid	tweezijdig
Klimtechniek draagvermogen	150 kg
Producttype	Trapladder