



Telescoopaanlegladder, Aantal treden: 12



Bestelgegevens

Bestelnummer	966092 12
GTIN	4003866403226
Artikelklasse	96Y

Omschrijving

Uitvoering:

Sporten en bomen van geëxtrudeerde aluminium profielen. **Driehoeksboom** voor verhoogde stabiliteit. Bomen slijtvast geëloxeerd. Verschillende hoogtes instelbaar. Brede sporten bieden comfort bij het op- en aflopen. Ingeschoven past de ladder in elke kofferruimte.

Omschrijving:

Programma Z 600 / Z 500

Kenmerk:

Programma Z 600 / Z 500

Norm:

DIN EN 131-2, TRBS 2121 und BGI 694.

Klimtechniek draagvermogen: 150 kg

Ladderlengte uitgeschoven: 3,8 m

Ladderlengte ingeschoven: 0,87 m

Werkhoogte ca.: 4,6 m

Gewicht: 13,8 kg

Technische beschrijving

Aantal treden	12
---------------	----

Materiaal	Treden en bomen van geëxtrudeerde aluminium profielen
Gewicht	13,8 kg
Ladderlengte uitgeschoven	3,8 m
Werkhoogte ca.	4,6 m
Ladderlengte ingeschoven	0,87 m
Klimtechniek draagvermogen	150 kg
Type	Programma Z 600 / Z 500