

**Platformtrap, tredebreedte, Aantal treden inclusief platform: 2****Bestelgegevens**

Bestelnummer	966194 2
GTIN	4003866555284
Artikelklasse	96Z

Omschrijving**Uitvoering:**

Bomen van hoogvaste, geëxtrudeerde aluminium profielen met schroefkanalen voor flexibele montage. Relingen en platformleuningen niet in levering inbegrepen. Verkrijgbaar onder nr. 966196 en nr. 966198. Ladderhelling 45°. Platformlengte 400 mm. Tredes met gegroefd aluminium. Steungedeelte voorzien van wielen.

Norm:**DIN EN ISO 14 122****Technische beschrijving**

Platform lengte	400 mm
Gewicht	28,5 kg
Opstapje uitvoering	Trede
Platformhoogte zonder leuning	0,4 m
Materiaal	Bomen van hoogvaste, geëxtrudeerde aluminium profielen
Uitsteeklengte	870 mm
Norm	DIN EN ISO 14 122

Hellingshoek trap	45 graden
Aantal treden inclusief platform	2
Oploopbaarheid	eenzijdig
Breedte van sport / trede	1000 mm
Wielen	ja
Klimtechniek draagvermogen	300 kg
Productnaamattribuut	Tredebreedte 1000 mm
Two-hands-free-principe	ja
Producttype	Platformladder