

**Garant****Legbord, verzinkt, met paar draagbalken, Geschikt voor stelling diepte: 400mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	990320 400
GTIN	4045197516213
Artikelklasse	911

**Omschrijving****Uitvoering:**

Draagbalken voor inhangen in staanderframes. Het verzinkte legbord wordt op het paar draagbalken gelegd.

**Toepassing:**

Voor basis- en aanbouwstellingen.

Op het paar draagbalken kan een glazen of houten plaat worden gelegd.

**Kleur:**

Paar draagbalken **altijd** antracietgrijs, RAL 7016, **poedercoating**.

**Technische beschrijving**

Breedte	946 mm
Diepte	395 mm
Dikte	38 mm
Geschikt voor stelling diepte	400 mm
Legbord uitvoering	recht legbord
Legbord uitvoering	vast gemonteerd legbord
Toepassingsgebied	Legbordstelling
Legbord draagvermogen / maximale vlakverdeelde vakbelasting (op metaal)	120 kg

Legbord dikte	38 mm
Materiaal	verzinkt
Producttype	Legbord