



Trapladder met platform, eenzijdig oploopbaar, Aantal treden inclusief platform: 8



Bestelgegevens

Bestelnummer	966272 8
GTIN	4003866404780
Artikelklasse	96Z

Omschrijving

Uitvoering:

Omrande trapladder met 80 mm diepe treden. Groot werkplatform met toplaag van geribbelde aluminiumplaat (380×390 mm). Aflegbak van aluminium. Standaard 2 relingen voor veilig op- en aflopen. Optimale stabiliteit met behulp van 2 perlon-veiligheidsbanden als spreidbeveiliging (vanaf 5 treden).

Norm:

EN 131.

Technische beschrijving

Platformhoogte zonder leuning	2,07 m
Aantal treden inclusief platform	8
Norm	EN 131
Aflegbak aanwezig	ja
Platformdiepte	390 mm

Oploopbaarheid	eenzijdig
Gewicht	17 kg
Diepte van sport / trede	80 mm
Werkhoogte ca.	4,1 m
Reling	2
Platformbreedte	380 mm
Spreidbeveiliging	2 perlon-veiligheidsbanden
Breedte aan de voet	0,74 m
Klimtechniek draagvermogen	150 kg
Two-hands-free-principe	ja
Safer Step	ja
Producttype	Platformladder