



## Verrijdbare platformladder, eenzijdig oploopbaar, Aantal treden inclusief platform: 3



### Bestelgegevens

Bestelnummer	966220 3
GTIN	4003866419715
Artikelklasse	96Z

### Omschrijving

#### Uitvoering:

Comfortabele platformladder met 200 mm diepe treden (ladderhelling 60°). Ruim platform (600×800 mm) met platformleuning (1,00 m hoog), voet- en knielijsten. Vier geveerde zwenkwielen Ø 125 mm (waarvan 2 met vergrendeling).

#### Norm:

**DIN EN 131-7**

#### Opmerking:

- **Reling wordt niet meegeleverd. A.u.b. extra bestellen onder nr. 966225.**
- **Wordt ongemonteerd in eenvoudig te monteren onderdelen verzonden. Aflevering zonder montage.**

### Technische beschrijving

Aantal treden inclusief platform	3
Platformdiepte	800 mm
Oploopbaarheid	eenzijdig

Platformhoogte zonder leuning	0,72 m
Zwenkwiel-Ø	125 mm
Gewicht	28,5 kg
Grondvlak diepte	1,27 m
Aantal zwenkwielen zonder vastzetter	2
Aantal zwenkwielen met vastzetter	2
Platformbreedte	600 mm
met platformleuning	ja
Hellingshoek trap	60 graden
Diepte van sport / trede	200 mm
Grondvlak breedte	0,77 m
Norm	DIN EN 131-7
Opstapje uitvoering	Trede
Knielijst	ja
Klimtechniek draagvermogen	150 kg
Two-hands-free-principe	ja
Producttype	Platformladder