



Verrijdbare platformladder, eenzijdig oploopbaar, Aantal treden inclusief platform: 5



Bestelgegevens

Bestelnummer	966220 5
GTIN	4003866419739
Artikelklasse	96Z

Omschrijving

Uitvoering:

Comfortabele platformladder met 200 mm diepe treden (ladderhelling 60°). Ruim platform (600×800 mm) met platformleuning (1,00 m hoog), voet- en knielijsten. Vier geveerde zwenkwielen Ø 125 mm (waarvan 2 met vergrendeling).

Norm:

DIN EN 131-7

Opmerking:

- **Reling wordt niet meegeleverd. A.u.b. extra bestellen onder nr. 966225.**
- **Wordt ongemonteerd in eenvoudig te monteren onderdelen verzonden. Aflevering zonder montage.**

Technische beschrijving

Aantal zwenkwielen met vastzetter	2
met platformleuning	ja
Aantal zwenkwielen zonder vastzetter	2

Platformbreedte	600 mm
Oploopbaarheid	eenzijdig
Zwenkwiel-Ø	125 mm
Gewicht	35 kg
Platformhoogte zonder leuning	1,2 m
Aantal treden inclusief platform	5
Norm	DIN EN 131-7
Platformdiepte	800 mm
Hellingshoek trap	60 graden
Grondvlak diepte	1,63 m
Grondvlak breedte	0,87 m
Diepte van sport / trede	200 mm
Opstapje uitvoering	Trede
Knielijst	ja
Klimtechniek draagvermogen	150 kg
Two-hands-free-principe	ja
Producttype	Platformladder