

Garant**Set korte boren HSS-E nr. 113260, met cassette, TiAlN, Type: 1-10****Bestelgegevens**

Bestelnummer	113760 1-10
GTIN	4045197008480
Artikelklasse	11B

Omschrijving**Uitvoering:**

Samengesteld uit korte boren nr. 113260.

Nauwkeurige boringen dankzij **hoge rondloopnauwkeurigheid** en **speciaal spaangroefprofiel**.

Met aanslijping vorm C vanaf maat 2,4 mm.

Voordeel:

Ideaal voor boorwerkzaamheden met een geringe boordiepte (ca. 2 – 4xD) op NC-machines en automaten.

Inwendige koeling: nee

Schacht: cilinderschacht

Boorbereik: 1 - 10 mm

Aantal boren: 19

Boren steeds oplopend: 0,5 mm

Technische beschrijving

Boorbereik	1 - 10 mm
Aantal boren	19

Boren steeds oplopend	0,5 mm
Schacht	cilinderschacht
Aantal snijkanten Z	2
Coating	TiAlN
Snijmateriaal	HSS E
Norm	DIN 1897
Tolerantie nominale Ø	h8
Tophoek	130 graden
Inwendige koeling	nee
met cassette	ja
Gekleurde ring	blauw
Producttype	Spiraalboor

Accessoires

Korte boor HSS-E Ø DC h8 8 mm	113260 8
Korte boor HSS-E Ø DC h8 9,5 mm	113260 9,5
Korte boor HSS-E Ø DC h8 1,5 mm	113260 1,5
Korte boor HSS-E Ø DC h8 7,5 mm	113260 7,5
Korte boor HSS-E Ø DC h8 5,5 mm	113260 5,5
Korte boor HSS-E Ø DC h8 2,5 mm	113260 2,5
Korte boor HSS-E Ø DC h8 10 mm	113260 10
Korte boor HSS-E Ø DC h8 1 mm	113260 1
Korte boor HSS-E Ø DC h8 9 mm	113260 9
Korte boor HSS-E Ø DC h8 5 mm	113260 5
Korte boor HSS-E Ø DC h8 3 mm	113260 3
Korte boor HSS-E Ø DC h8 8,5 mm	113260 8,5
Korte boor HSS-E Ø DC h8 7 mm	113260 7
Korte boor HSS-E Ø DC h8 4,5 mm	113260 4,5

Korte boor HSS-E Ø DC h8 3,5 mm	113260 3,5
Korte boor HSS-E Ø DC h8 6,5 mm	113260 6,5
Korte boor HSS-E Ø DC h8 4 mm	113260 4
Korte boor HSS-E Ø DC h8 2 mm	113260 2
Korte boor HSS-E Ø DC h8 6 mm	113260 6