



Decoupeerzaag, Type: 723415



Bestelgegevens

Bestelnummer	078210 723415
GTIN	4014586839332
Artikelklasse	03F

Omschrijving

Uitvoering:

Robuuste en universeel te gebruiken decoupeerzagen met metalen tandwielhuis en overbelastingsbeveiliging.

Robuuste metaaldecoupeerzaag voor **nauwkeurige snedes** ook in moeilijk verspanbaar materiaal (bijv. RVS)

- **Zeer rustige loop dankzij exacte gewichtsverdeling.**
- **Het onder een hoek geplaatste zaagblad maakt een goede spaanafvoer door de pendelslag mogelijk.**
- **Omschakelbare spaanafvoer – zuigen of blazen.**

Levering:

Inclusief anti-splinterplaatje.

Inclusief 2 x zaagbladen.

Opmerking:

Decoupeerzaagbladen vindt u onder nr. 588800.

Bijbehorende reserveaccu's en laders vindt u onder nr. 073808 - 073840.

Fabrikantnummer: ASTE 638

Wattage: 450 W

Aantal pendelbewegingen: 1050 - 2600 min⁻¹

Maximale zaagdikte staal: 10 mm

Maximale zaagdikte RVS: 6 mm

Pendelslag: gewijzigd

Technische beschrijving

Maximale zaagdikte staal	10 mm
Geschikte decoupeerzaagbladen	Op aanvraag
Bijzonderheid	starre geleiding, universeel inzetbaar
Fabrikantnummer	ASTE 638
Maximale zaagdikte RVS	6 mm
Maximale vibratie volgens EN	< 2,5 m/s ²
Gewicht	2,2 kg
Wattage	450 W
Pendelslag	gewijzigd
Aantal pendelbewegingen	1050 - 2600 min ⁻¹
Uitvoering	Staafvorm
Energievoorziening	Netvoeding
Producttype	Zaag

Accessoires

Decoupeerzaagbladen, set Omschrijving T118A	588400 T118A
Decoupeerzaagbladen, set Omschrijving T118B	588400 T118B
Decoupeerzaagbladen, set Omschrijving T118AF	588400 T118AF
Decoupeerzaagbladen, set Omschrijving T318A	588400 T318A
Decoupeerzaagbladen, set Omschrijving T318B	588400 T318B
Decoupeerzaagbladen, set Omschrijving T118AHM	588400 T118AHM
Decoupeerzaagbladen, set Omschrijving T127D	588400 T127D