

**Knabbelschaar, Type: 723239****Bestelgegevens**

Bestelnummer	078111 723239
GTIN	4014586869926
Artikelklasse	03F

Omschrijving**Uitvoering:**

- **Zeer geringe gebruikskosten door hoge standtijd van stempels en matrijzen.**
- **QuickIN-snelwisselsysteem voor snel en zonder gereedschap wisselen van stempels en matrijzen.**
- **De werkrichting is zonder gereedschap te veranderen.**
- **Ideaal voor diepgeribde trapeziumplaten tot 160 mm.**

Opmerking:

Geschikte accu's vindt u onder nr. 073851 – nr. 073858 resp. starterset onder nr. 073863 – nr. 073867. Laders onder nr. 073866.

Technische beschrijving

Wattage	350 W
Zaagsnelheid	2,7 m/min
Gewicht	1,9 kg
Snedebreedte	5 mm

Radius kleinst mogelijke curve	70 mm
Maximale materiaaldikte staal 400 N/mm ²	1,6 mm
Aantal pendelbewegingen	1500 min ⁻¹
Fabrikantnummer	BLK 1.6LE
Maximale vibratie volgens EN	< 2,5 m/s ²
Maximale materiaaldikte staal 800 N/mm ²	0,7 mm
Energievoorziening	Netvoeding
Producttype	Knabbelschaar