

**Werkjack Highline, leisteen / zwart, Confectiemaat DE: 42****Bestelgegevens**

|               |               |
|---------------|---------------|
| Bestelnummer  | 091312 42     |
| GTIN          | 4030913067971 |
| Artikelklasse | 06I           |

**Omschrijving****Uitvoering:**

Frisse en moderne collectie **Highline** met een hoogwaardige, niet-schurende en krimprijve materiaalcombinatie in een ontwerp met drie kleuren. Contrastkleur van zeer sterk canvasweefsel. Stevig dankzij drievoudige naad op de belastingspunten. Veel handige details, zoals vakken voor mobiele telefoon en duimstok en een verstelbare band.

**Werkjack** met plooi op het rugdeel en elastiek in de band voor een optimaal draagcomfort.

- **Twee borstzakken met klep en klittenbandsluiting.**
- **Blinde ritssluiting aan voorzijde.**
- **Vak voor mobiele telefoon op linkermouw.**
- **Twee zijzakken.**
- **Verstelbare mouwboord met klittenbandsluiting.**

**Opmerking:**

De in de Shop aangegeven maat komt overeen met de confectionmaat DE. Overeenkomstige maten in uw land kunt u vinden in de maattabel of de technische gegevens.

**Werkjack** in de kleurencombinatie **korenblauw / marine** onder nr. 091311.

**Technische beschrijving**

|                                  |                  |
|----------------------------------|------------------|
| Plaats vak voor mobiele telefoon | op de linkermouw |
|----------------------------------|------------------|

|  |  |
|--|--|
| Aantal zijzakken                                   | 2  |
| Jassluiting  | Ritssluiting   |
| Met band   | Elastiek in de band                                  |
| Maat FR  | 38   |
| blinde sluiting                                    | ja   |
| Confectiemaat DE                                   | 42   |
| Mouwafsluiting                                     | verstelbare mouwboord met klittenbandsluiting        |
| Aantal borstzakken met klep en klittenbandsluiting | 2  |
| Plooien in rugdeel                                 | ja   |
| Zijzakken  | opgezet  |
| Serie  | Highline   |
| Speciale dienstverlening                           | Textielveredeling                                    |
| Geslacht   | Heren  |
| Materiaalsamenstelling                             | 35% Katoen   |
| Materiaalsamenstelling                             | 65% Polyester  |
| Materiaalgewicht / weefseldichtheid                | 285 g/m <sup>2</sup>                                 |
| Kleding standaard                                  | Oeko-Tex-standaard 100                               |
| Kleding standaard                                  | UV-standaard 801                                     |
| Wassen   | 60 °C Bonte was                                      |
| Bleken   | niet bleken  |
| Chemische reiniging                                | Reiniging met perchloorethyleen                      |
| Drogen   | behoedzaam drogen in droogtrommel (lage temperatuur) |
| Strijken   | heet, tot maximaal 200 °C                            |
| Kleur  | leisteel / zwart                                     |
| Producttype  | Werkjack   |