

**Werkjack Highline, leisteen / zwart, Confectiemaat DE: 51****Bestelgegevens**

Bestelnummer	091312 51
GTIN	4030913888170
Artikelklasse	06I

**Omschrijving****Uitvoering:**

Frisse en moderne collectie **Highline** met een hoogwaardige, niet-schurende en krimprijke materiaalcombinatie in een ontwerp met drie kleuren. Contrastkleur van zeer sterk canvasweefsel. Stevig dankzij drievoudige naad op de belastingspunten. Veel handige details, zoals vakken voor mobiele telefoon en duimstok en een verstelbare band.

**Werkjack** met plooi op het rugdeel en elastiek in de band voor een optimaal draagcomfort.

- **Twee borstzakken met klep en klittenbandsluiting.**
- **Blinde ritssluiting aan voorzijde.**
- **Vak voor mobiele telefoon op linkermouw.**
- **Twee zijzakken.**
- **Verstelbare mouwboord met klittenbandsluiting.**

**Opmerking:**

De in de Shop aangegeven maat komt overeen met de confectionmaat DE. Overeenkomstige maten in uw land kunt u vinden in de maattabel of de technische gegevens.

**Werkjack** in de kleurencombinatie **korenblauw / marine** onder nr. 091311.

**Technische beschrijving**

Met band	Elastiek in de band
----------	---------------------

Plaats vak voor mobiele telefoon	op de linkermouw
Mouwafsluiting	verstelbare mouwboord met klittenbandsluiting
blinde sluiting	ja
Confectiemaat DE	51
Zijzakken	opgezet
Aantal zijzakken	2
Maat FR	47
Jassluiting	Ritssluiting
Aantal borstzakken met klep en klittenbandsluiting	2
Plooiën in rugdeel	ja
Serie	Highline
Speciale dienstverlening	Textielveredeling
Geslacht	Heren
Materiaalsamenstelling	35% Katoen
Materiaalsamenstelling	65% Polyester
Materiaalgewicht / weefseldichtheid	285 g/m <sup>2</sup>
Kleding standaard	Oeko-Tex-standaard 100
Kleding standaard	UV-standaard 801
Wassen	60 °C Bonte was
Bleken	niet bleken
Chemische reiniging	Reiniging met perchloorethyleen
Drogen	behoedzaam drogen in droogtrommel (lage temperatuur)
Strijken	heet, tot maximaal 200 °C
Kleur	leisteel / zwart
Producttype	Werkjack