

**Werkjack Highline, korenblauw / marine, Confectiemaat DE: 24****Bestelgegevens**

Bestelnummer	091311 24
GTIN	4030913065397
Artikelklasse	06I

Omschrijving**Uitvoering:**

Frisse en moderne collectie **Highline** met een hoogwaardige, niet-schurende en krimprijve materiaalcombinatie in een ontwerp met drie kleuren. Contrastkleur van zeer sterk canvasweefsel. Stevig dankzij drievoudige naad op de belastingspunten. Veel handige details, zoals vakken voor mobiele telefoon en duimstok en een verstelbare band.

Werkjack met plooi op het rugdeel en elastiek in de band voor een optimaal draagcomfort.

- **Twee borstzakken met klep en klittenbandsluiting.**
- **Blinde ritssluiting aan voorzijde.**
- **Vak voor mobiele telefoon op linkermouw.**
- **Twee zijzakken.**
- **Verstelbare mouwboord met klittenbandsluiting.**

Functie:

IP20: Er is bescherming tegen het binnendringen van vreemde deeltjes met $\varnothing < 12$ mm, maar aanraking moet worden voorkomen. Bovendien is er geen bescherming tegen water.

Opmerking:

De in de Shop aangegeven maat komt overeen met de confectionmaat DE. Overeenkomstige maten in uw land kunt u vinden in de maattabel of de technische gegevens.

Op aanvraag in andere kleuren leverbaar.

Werkjack in de kleurencombinatie **leiste** / **zwart** onder nr. 091312.

Een matentabel met een overzicht van de internationale confectiematen vindt u in het informatiegedeelte achter in de catalogus.

Wassen: 60 °C Bonte was

Technische beschrijving

Plooiën in rugdeel	ja
Confectiemaat DE	24
Maat FR	44C
Mouwafsluiting	verstelbare mouwboord met klittenbandsluiting
Jassluiting	Ritssluiting
Aantal zijzakken	2
Aantal borstzakken met klep en klittenbandsluiting	2
blinde sluiting	ja
Met band	Elastiek in de band
Plaats vak voor mobiele telefoon	op linkermouw
Zijzakken	opgezet
Serie	Highline
Speciale dienstverlening	Textielveredeling
Geslacht	Heren
Materiaalsamenstelling	35% Katoen
Materiaalsamenstelling	65% Polyester
Materiaalgewicht / weefseldichtheid	285 g/m ²
Kleding standaard	Oeko-Tex-standaard 100
Kleding standaard	UV-standaard 801
Wassen	60 °C Bonte was
Kleur	korenblauw / marine
Producttype	Werkjack

