

Garant
Centreerboor HSS B links, ongecoat, Nominale-Ø DC k12: 2,5 mm

Bestelgegevens

Bestelnummer	111540 2,5
GTIN	4045197000972
Artikelklasse	11A

Omschrijving
Uitvoering:

Uit massief materiaal geslepen en achtergeslepen.

Met extra beschermverzinking (beschermhoek 120°), spiraalgroef, **linkssnijdend**.

Nominale Ø D_c: 2,5 mm

Voor werkstuk-Ø: 20 – 30 mm

Schacht-Ø D_s: 10 mm

Totale lengte L: 56 mm

Voeding f in staal < 900 N/mm²: 0,03 mm/omw,

Technische beschrijving

Nominale Ø D _c	2,5 mm
Voeding f in staal < 900 N/mm ²	0,03 mm/omw,
Voor werkstuk-Ø	20 – 30 mm
Schachttolerantie	h7
Aantal snijkanten Z	2
Schacht-Ø D _s	10 mm
Totale lengte L	56 mm
Coating	ongecoat
Snijmateriaal	HSS
Norm	DIN 333

Type	B
Tolerantie nominale \varnothing	k12
Verzinkhoek	120 graden
Snijrichting	links
Schacht	Cilinderschacht met h7
Inwendige koeling	nee
Gekleurde ring	zonder
Producttype	Centreerboren