

Garant**Centreerboor HSS B links, ongecoat, Nominale-Ø DC k12: 3,15 mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	111540 3,15
GTIN	4045197000989
Artikelklasse	11A

Omschrijving**Uitvoering:**

Uit massief materiaal geslepen en achtergeslepen.

Met extra beschermverzinking (beschermhoek 120°), spiraalgroef, **linkssnijdend**.

Nominale Ø D_c: 3,15 mm

Voor werkstuk-Ø: 30 – 40 mm

Schacht-Ø D_s: 11,2 mm

Totale lengte L: 60 mm

Voeding f in staal < 900 N/mm²: 0,03 mm/omw,

Technische beschrijving

Nominale Ø D _c	3,15 mm
Schachttolerantie	h7
Voor werkstuk-Ø	30 – 40 mm
Aantal snijkanten Z	2
Voeding f in staal < 900 N/mm ²	0,03 mm/omw,
Schacht-Ø D _s	11,2 mm
Totale lengte L	60 mm
Coating	ongecoat
Snijmateriaal	HSS
Norm	DIN 333

Type	B
Tolerantie nominale \varnothing	k12
Verzinkhoek	120 graden
Snijrichting	links
Schacht	Cilinderschacht met h7
Inwendige koeling	nee
Gekleurde ring	zonder
Producttype	Centreerboren